

## PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер замовлення 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	85 mm
Діаметр отвору Вісь	30 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	85 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ● ●

Шум руху ● ● ● ● ●

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ● ●

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	960 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	800 kg
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	9,8 kg

# PURETECH

FVP 300X85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538

Номер замовлення 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

