

AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	185 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	1.5 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	36 mm
okretni radijus	131 mm
Otpor okretanju	262 mm
Prečnik kupole	60 mm

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm
Savet	Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.

AGILA

2477DIK150P30-11

EAN 4031582050349

Broj porudžbine 00006709
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

