

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-28 9002

EAN 4031582302486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral twin                           |
| Tip                            | Okretanje Tocak                         |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi              |
| Nosivost na 3 km/h             | 125 kg                                  |
| Nosivost na 4 km/h             | 125 kg                                  |
| Električni provod              | no                                      |
| nerdjajuci                     | no                                      |
| Statički Nosivost              | 375 kg                                  |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                                  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                   |
| Sveukupna visina               | 150 mm                                  |
| Ukupna širina                  | 63 mm                                   |
| Ukupna težina                  | 1.11 kg                                 |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji    |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 37.5 mm                  |
| okretni radijus   | 103 mm                   |
| Otpor okretanju   | 206 mm                   |
| Prečnik kupole    | 61.5 mm                  |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Siva bela (RAL9002)      |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 12 mm                    |
| Širina tela                | 12 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Tip uklapanja                      | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf                       | 28 mm           |
| Dužina sraf                        | 45 mm           |
| Položaj sraf                       | 19 mm           |
| Količina otvora za montiranje sraf | 2               |

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-28 9002

EAN 4031582302486

Broj porudžbine 00032980

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

