SUPRATECH

PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	45 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

