

# KAPPA

9680TOO125P63 CL67

EAN 4031582315240

Numărul de comandă 00802821



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●●

Zgomot de mișcare ●●○○○

Atriție ●●●●●

Rezistență la coroziune ●●●●○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	840 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	700 kg
Capacitate de încărcare statică	1400 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	170 mm
Lățime totală	110 mm
Greutate totală	3,386 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

## FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	48 mm
Raza de pivotare	112,5 mm
Interferență pivotantă	225 mm
	✓
Diametru cupolă	111 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	135 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

# KAPPA

9680TOO125P63 CL67

EAN 4031582315240

Numărul de comandă 00802821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

