

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	155 mm
Pes total	1,264 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	64 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	121 mm
Sterferencia de giro	242 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	13 mm

ALPHA

3477UFJ125P30 TG SMALL

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

