

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Novatech

Type Roue

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Poids 5,846 kg

ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roue à flasque
Diamètre	230 mm
Largeur du bandage	82 mm
Diamètre de l'alésage	45 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du trou circulaire	70 mm
Diamètre du trou de fixation	14 mm
Convient pour/à	jungheinrich_mic

FIXATION

Nombre de trous de fixation 5

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

