



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	100 mm
Largeur du corps de roue	100 mm
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.14 kg

