MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Numéro de commande 00024205



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.66 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Numéro de commande 00034205

Dessins du produit

