

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Número de pedido 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Material del cuerpo	Material híbrido de amortiguación
Material de la banda de rodadura	Poliamida
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	36 mm
Diámetro del agujero del Eje	12 mm
Longitud del cubo	44 mm
Anchura del cuerpo	36 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech silent
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,602 kg

# DURATECH SILENT

HUR 125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582319644

Número de pedido 00030828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

