

## NOVATECH

ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582329544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tread profile        | wypukły                    |
| Tread hardness       | miękki                     |
| Materiał ciała       | Aluminium                  |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Ruch szary A (RAL7042)     |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu          |
| Średnica             | 160 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                      |
| Długość piasty       | 60 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                 |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 550 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 440 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 1100 kg                       |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Waga całkowita                 | 1,2 kg                        |




# NOVATECH

ITP 160x50-Ø23, H160-50H cv

EAN 4031582329544

Numer zamówienia 00835312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.