

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	800 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	120 mm
Larghezza complessiva	98 mm
Peso complessivo	1,75 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	53 mm
Raggio di piroettamento	90,5 mm
Ingombro di piroettamento	181 mm
Diametro cuffia superiore	98 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra	95 mm
Larghezza della piastra	95 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	70 mm
Larghezza foro piastra (massima)	70 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-100-F-NYN

EAN 4031582413243

Numero d'ordine 00062070

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

