

BASETECH

POR100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA

EAN 4031582442632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Basetech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.14 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	36 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44.4 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

