

ALPHA

3478UFP160P63

EAN 4031582394917



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	115 mm
Poids global	1.79 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Largeur du corps	46 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA

3478UFP160P63

EAN 4031582394917

Numéro de commande 00000803
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

