

LUMINA

A520PJ050B10-11X20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

订单号 00074223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------|
| 产品名称 | Lumina |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 40 kg |
| 静态载重 | 80 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 61 mm |
| 总宽度 | 54 mm |
| 总重量 | 0.105 kg |

轮子

| | |
|----------|------------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 胎面颜色 | 交通灰色 A (RAL7042) |
| 轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 8 mm |
| 轴孔直径 | 0 mm |
| 中心长度 | 0 mm |
| 轮体宽度 | 8 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

支架

| | |
|------|---------------|
| 材料 | 聚丙烯 |
| 支架形状 | 双轮子支架关闭, 带圆顶 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 偏移量 | 20 mm |
| 旋转半径 | 52 mm |
| 转向干涉 | 104 mm |
| 圆顶直径 | 45 mm |

固定件

| | |
|-------|-------------|
| 固定件类型 | 带抓环的阀杆, 带衣领 |
| 阀杆直径 | 11 mm |
| 阀杆长度 | 20 mm |

产品信息

LUMINA

A520PJ1050B10-11X20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152
订单号 00074223



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

