

LUMINA

AA25PJ050B10-11X20/8

EAN 4031582457797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Behuizingstype	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	58 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,085 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele WielBehuizing gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	63 mm
Draaicirkel	126 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift	11 mm

LUMINA

AA25PJI050B10-11X20/8

EAN 4031582457797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

