

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Forma
Ház típusa	Forgóvilla görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál	125 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-18 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	120 °C
Összsúly	166 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	60 Shore A

VÁZ

Anyag	Cink-öntvény / Alumínium
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	117 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	92 mm
Talplemez szélessége	64 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	73 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	43 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	45 mm
Tengely furat átmérője	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

