

R10-8X28 / 8

EAN 4031582321487

Numărul de comandă 00072213



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Accesoriu
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	3,5 mm
Greutate totală	0,023 kg

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată
Diametru Tijă	8 mm