INFORMACIJE O PROIZVODU

# LUMINA

## A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Lumina |
| Tip | Okreni Tocak sa isprekidana kocnica |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| Električni provod | yes |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 61 mm |
| Ukupna širina | 55 mm |
| Ukupna težina | 0.11 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | polipropilen |
| oblik viljuska | Kućište za dva Tocak , zatvoreno, sa kupolom kuciste |
| okretni lezaj | stablo , okretanje |
| Boja | Grafitna crna (RAL9011) |
| ofset | 20 mm |
| okretni radijus | 52 mm |
| Otpor okretanju | 104 mm |
| Prečnik kupole | 38 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen, električni provodnik |
| materijal omotaca | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina | Zaobilaženje |
| Boja omotac | Grafitna crna (RAL9011) |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 50 mm |
| Širina omotac | 8 mm |
| dimenzija rupa osovina | 0 mm |
| duzina glavcine | 0 mm |
| Širina tela | 8 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom |
| Prečnik stablo | 11 mm |
| Dužina stablo | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

## A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341959

Broj porudžbine 00075214

**Crteži proizvoda**

