

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numero d'ordine 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○ ○ ○ ○ ○

Rumore ○ ○ ○ ○ ○

Attrito ○ ○ ○ ○ ○

Resistenza alla corrosione ○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 250 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 120 mm

Larghezza complessiva 128 mm

Peso complessivo 6,97 kg

RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 75 mm

Larghezza battistrada 30 mm

Larghezza corpo 30 mm

SUPPORTO

Disassamento 30 mm

Raggio di piroettamento 90 mm

Ingombro di piroettamento 180 mm

Diametro cuffia superiore 112 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 112 mm

Larghezza della piastra 112 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 92 mm

Larghezza foro piastra (massima) 92 mm

Diametro del foro della piastra 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Numero d'ordine 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

