

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	30 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6306

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ○ ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	2520 kg
Portata a 6 km/h	2100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	4200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,45 kg

DURATECH


MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numero d'ordine 00801260
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numero d'ordine 00801260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.