INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# DURATECH

## MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●○○○ |
| Attrito | ●●●●● |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Duratech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 2520 kg |
| Portata a 6 km/h | 2100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 4200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 1,45 kg |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide, super pesante |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 150 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Asse diametro del foro | 30 mm |
| Lunghezza mozzo | 60 mm |
| Larghezza corpo | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
| Tipo di cuscinetto | 6306 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numero d'ordine 00801260

**Disegni del prodotto**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Numero d'ordine 00861260




© Copyright 2026 TENTE International GmbH