PRODUKTINFORMATION

LINEA

594CXSC125P50 RAL9002

Bestillingsnummer 00773057



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul med kombineret lås
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	110 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	220 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	148 mm
Samlet bredde	82 mm
Samlet vægt	1,13 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	129 mm
Udfaldsdiameter	258 mm
Dome-diameter	52 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjulbane-farve	Skifergrå (RAL7015)
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	95 mm
Pladebredde	70 mm
Længde på pladehul (minimum)	44,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	52 mm
Pladehulbredde (minimum)	72 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	76 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm
Tip	Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

594CXSC125P50 RAL9002

Bestillingsnummer 00773057

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH