

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262
Bestelnummer 00006946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,602 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	60 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262
Bestelnummer 00006946



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

