

# AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Pasūtījuma numurs 00028594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā krāvnese	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	69 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,255 kg

## RITENIS

Korpuse materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	50 mm
Protektora platums	19 mm
Korpuse platums	19 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	82 mm
Grozāms savienojums	164 mm
Kupola diametrs	41 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	60 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

# AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Pasūtījuma numurs 00028594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

