

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	89 mm
Largura geral	54 mm
Peso geral	0,15 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Offset	38 mm
Raio giratório	62 mm
Interferência giratória	124 mm
Diâmetro do dome	20 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	11 mm

STYLEA

5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

EAN 4031582335996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

