

MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,04 kg

MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

