

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Objednávací číslo 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha light
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	120 kg
Statická Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	83 mm
Stavební výška	65 mm
Celková hmotnost	0,401 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	22 mm
Poloměr otáčení	54,5 mm
Průměr otáčení	109 mm
Poloměr otáčení	65 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	95 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	45 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	52 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	66,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	77 mm
Průměr otvoru plotny	8 mm

ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339
Objednáací číslo 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

