



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Tipo | Ruota |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,14 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Acciaio, ferro |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 60 mm |
| Larghezza battistrada | 20 mm |
| Asse diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 12 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |

