ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	82 mm
Общая ширина	54 mm

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	81 mm
Поворотное соединение	162 mm
Диаметр купола	30 mm
Диаметр резьбы	10 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Ось	Заклепки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	15 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень	10 mm
Длина Стержень	15 mm

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH