

# NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382  
Bestelnummer 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers (RS/2RS)
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	12 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	140 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	110 kg
Statisch draagvermogen	280 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

# NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382  
Bestelnummer 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

