

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Numéro de commande 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps	46 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	1,244 kg

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Numéro de commande 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

