

# STORA

2370PIP125P72

EAN 4031582369335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stora
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	155 mm
Összsúly	0,938 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	100,5 mm
Körbeforgás	201 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Függőleges perem
-------------------	------------------