

ELASTECH

XLP125X40-Ø8,3 HL45 ESD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

| | |
|------------|-------------------------|
| 차체 재질 | 폴리아미드, 전기 전도성 |
| | 부드러운 |
| 트레드 재질 | 탄성 타이어, 비표시, 정전기 방지, 가황 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 40 mm |
| 트레드의 경도(A) | 64 Shore A |

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성 | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지 | ● ● ● ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|-----------------|
| 제품명 | Elastech |
| 하우징 유형 | 휠 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 160 kg |
| 전기 전도성 | ✓ |
| 적재 용량 정적 | 320 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 0.649 kg |

XLP125x40-Ø8,3 NL45

