PRODUCTINFORMATIE

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	104 mm
Totaal gewicht	0,15 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	34 mm
Zwenk radius	74 mm
Draaicirkel	148 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	24 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Bestelnummer 00073802

Product Drawings

