

GALEA

5071PJP100P30-10

EAN 4031582378849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Galea
Tipo	Rodízio giratório com travão direcional
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	139 mm
Largura geral	66 mm
Peso geral	0,475 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	30 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Fechado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	128 mm
Interferência giratória	256 mm
Diâmetro do dome	59 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	10 mm

GALEA

5071PJP100P30-10

EAN 4031582378849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

