

KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип	Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1440 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	2400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	305 mm
Загальна ширина	110 mm
Загальна вага	10,12 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	61 mm
Радіус повороту	187,5 mm
Поворотне з'єднання	375 mm
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	111 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502

Номер замовлення 00830290

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

