

LUMINA

AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582413045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Lumina
하우징 유형	Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
적재 용량 정적	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	54 mm
전체 너비	55 mm
전체 체중	0.07 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
트레드 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	8 mm
차축 홀 직경	0 mm
허브 길이	0 mm
차체 너비	8 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징

재료	폴리프로필렌
Fork 외형	트윈 휠 하우징, 단힘
스위블 베어링	스텝, 회전
색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
오프셋	20 mm
회전 반경	52 mm
회전 간섭	104 mm
돔 직경	0 mm

피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	10 mm

제품 정보

LUMINA

AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582413045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

