

# PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374  
 订单号 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	135 kg
静态载重	270 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.846 kg

# PURETECH

PIR 160X40-Ø20

EAN 4031582320374  
订单号 00023493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

