

ALPHA

34771EP100P62

EAN 4031582305173

Номер замовлення 0090395000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●●

Атритація ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 200 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 400 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 128 mm |
| Загальна ширина | 75 mm |
| Загальна вага | 1,183 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Матеріал тіла | Алюміній |
| | м'який |
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Металік |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (A) | 68 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 123 mm |
| Поворотне з'єднання | 246 mm |
| Діаметр ковпачка | 75 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 105 mm |
| Ширина тарілки | 80 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

ALPHA

34771EP100P62

EAN 4031582305173

Номер замовлення 0090395000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

