

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Número de encomenda 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Molde zincado
	macio
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda	Metalizado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,3 mm
Comprimento do cubo	35,5 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	75 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	✓
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,892 kg

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Número de encomenda 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

