

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	59 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0.13 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Fundición de zinc/aluminio
Forma de Horquilla Forma	Doble Soporte de Aro, cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	51 mm
Interferencia de giro	102 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Número de pedido 00073573
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

