

## LINEA

5940UAP150R05-32 CC R9002

EAN 4031582382679



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Název produktu              | Linea                                        |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko                               |
| Standardní                  | podobná EN12531 - Kolečka nemocničních lůžek |
| Nosnost 3 km/h              | 150 kg                                       |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                       |
| Statický Nosnost            | 300 kg                                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                                        |
| Celková výška               | 155 mm                                       |
| Celková šířka               | 71 mm                                        |
| Celková hmotnost            | 1,118 kg                                     |

## KOLO

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál těla    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko          | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka  | S ložiskovým pouzdrům    |
| Průměr           | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun     | 15 mm                    |

## UCHYCENÍ

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Materiál       | Polyamid                                            |
| Tvar Vidlice   | Uchycení dvou Kolo                                  |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko                            |
| Offset         | 47,5 mm                                             |
| Radius otočení | 122,5 mm                                            |
| Otočné rušení  | 254 mm                                              |
| Rada           | Uchycení s integrovaným Kabelová vana z Polyethylen |

## MONTÁŽ

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ montáže   | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr Matice | 32 mm                      |
| Délka Matice  | 45 mm                      |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5940UAP150R05-32 CC R9002

EAN 4031582382679



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

