

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501
Bestelnummer 00039570



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea clinic load
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	71 mm
Totaal gewicht	1,686 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisielogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	15 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Offset	47,5 mm
Zwenk radius	122,5 mm
Uitzwenking	254 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	45 mm

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501
Bestelnummer 00039570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

