

ZETA

4680ITP125P63 CV

EAN 4031582366549

Номер замовлення 00834588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Zeta

Тип Поворотний Колісна опора

Стандартний EN12532 - Транспортувальне обладнання

Обвантажопідйомність 4 км/год 500 kg

Обвантажопідйомність 6 км/год 400 kg

Статичний Вантажопідйомність 1000 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 164 mm

Загальна ширина 96 mm

Загальна вага 2,815 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Алюміній
	опуклий
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	117,5 mm
Поворотне з'єднання	235 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

ZETA

4680ITP125P63 CV

EAN 4031582366549

Номер замовлення 00834588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4680ITP125P63 CV

EAN 4031582366549

Номер замовлення 00834588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

