INFORMACJE O PRODUKCIE

ZETA

4681IEP125P63 XL

EAN 4031582399479



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Zeta
Typ	Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność przy 6 km/h	240 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Wysokość całkowita	164 mm
Waga całkowita	2,98 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła	230 mm

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Osłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	67 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytka prostokątna
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4681IEP125P63 XL


EAN 4031582399479


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu









© Copyright 2026 TENTE International GmbH