

ALPHA

3478PIJ160P63

EAN 4031582377859
Objednávací číslo 00000797

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statická Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	1,712 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ALPHA

3478PIJ160P63

EAN 4031582377859
Objednáací číslo 00000797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

