

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	200 kg
Przewodzący prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	115 mm
Szerokość całkowita	90 mm
Waga całkowita	3,06 kg

OBUDOWA

Wysięg	35 mm
Promień działania koła	75 mm
Zasięg działania koła	150 mm
Średnica kopuły	72 mm

KOŁO

Materiał bieżni	Podwójne kołnierze z Pierścieniem
Łożysko	Nieobrobione Piasta
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	23 mm
Szerokość korpusu	23 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	100 mm
Szerokość płytki	100 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	78 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	64 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	78 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	64 mm
Średnica otworu płytki	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu

