

## STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Pasūtījuma numurs 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvesība pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	33 mm
Kopējais platums	52 mm
Kopējais svars	0,047 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	35 mm
Protektora platums	12 mm
Korpusa platums	12 mm

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	12 mm
Pagrieziena rādiuss	37 mm
Grozāms savienojums	74 mm
Kupola diametrs	15,2 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	9 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Pasūtījuma numurs 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

