

LEVINA

5377PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Levina
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	161 mm
Pes total	0,53 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	38,5 mm
Scio de giro	130 mm
Sterferencia de giro	260 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm



Premi
Universal
de
Disseny



El
Deutscher
Dissenyador
Club

LEVINA


5377PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Premi
Universal
de
Disseny



El
Deutscher
Dissenyador
Club